

# MASTER LEDspot ExpertColor LV

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951435855300
Bestell-Produktname	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
EAN/UPC - Produkt	8719514358553
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	52 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	GU5.3
Technischer Typ	0.7

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<3
Farbwiedergabeindex (Nom)	97
Lichtstrom-Neuwert	440 Lm
Lichtstrom im 90° Winkel	440 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	65 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	440 cd

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.7 W
Spannung (Nom)	ac electro V
Eingangsfrequenz	- Hz
Startzeit	0.5 s

### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	92 °
--------------------------	------

### Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	7 kWh/1000h

## Produktfoto



## Abmessungsskizze

