

CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Technische Daten

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 872016916903600 |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 |
| EAN/UPC - Produkt | 8720169169036 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 30 g |

Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|------|
| Lichttechnologie | LED |
| Sockel | E27 |
| Technischer Typ | 0.54 |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80 |
| Lichtstrom-Neuwert | 470 Lm |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 95 Lm/W |
| Lichtstärke (Nom) | 470 cd |

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 0.54 W |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Startzeit | 0.5 s |

Temperaturkenndaten

| | |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 75 ° |
|--------------------------|------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|----------------|------------|
| Kolbenmaterial | Kunststoff |
|----------------|------------|

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | F |
| Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |


Hinweise

Nicht für Gleichspannung geeignet

Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung

