

CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951448778900
Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
EAN/UPC - Produkt	8719514487789
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Nettogewicht (Einzelteil)	115 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	GX24q-2
Technischer Typ	0.9

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	82
Lichtstrom-Neuwert	800 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	123 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	800 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.9 W
Spannung (Nom)	20-60 V
Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	7 kWh/1000h


Hinweise

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Produktfoto



Abmessungsskizze



ProdLength 100 mm